

# STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582310863

Número de encomenda 00074435



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○
Ruído de movimento	●●●○
Desgaste	●●●●●
Resistência à corrosão	●●●●○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Stylea
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	50 kg
Capacidade de carga estática	100 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	68 mm
Largura geral	43 mm
Peso geral	0,127 kg

## RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Cor do Piso	Preto grafite (RAL9011)
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	65 mm
Largura do Piso	8 mm
Diâmetro do furo do eixo	0 mm
Comprimento do cubo	0 mm
Largura do corpo	8 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

## SUORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Cor	Preto grafite (RAL9011)
Offset	25 mm
Raio giratório	53 mm
Interferência giratória	106 mm
Diâmetro do dome	23 mm

## ENCAIXE

Tipo de fixação	Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga	11 mm
Comprimento da Espiga	20 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582310863

Número de encomenda 00074435



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

