



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
导电	否
不锈	否
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	5.85 kg

轮子

轮体材料	铸铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	法兰轮
直径	230 mm
胎面宽度	82 mm
轴孔直径	45 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
圆孔直径	70 mm
固定件孔直径	14 mm
适用于	jungheinrich_mic

固定件

螺栓安装孔数量	5
---------	---

