

MONO

A020PJ050L51-10 chrome

EAN 4031582364583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Mono
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
ОбВантажопідйомність 3 км/год	30 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	60 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	72 mm
Загальна вага	0,54 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліпропілен
Вила Форма	Закрито
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Колір	Хром
Офсет (Зсув)	25 mm
Радіус повороту	52,2 mm
Поворотне з'єднання	104,4 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Протектор	18 mm
Твердість Протектор (A)	85 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Глухий отвір для з'єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	10 mm

MONO

A020PJ1050L51-10 chrome

EAN 4031582364583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

