

DURATECH

U00050X20-Ø8 NATUR

EAN 4031582447699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	55 kg
Statique Capacité de charge	110 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0,018 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	20 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8 mm
Longueur de moyeu	21,7 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

DURATECH

U00050X20-Ø8 NATUR

EAN 4031582447699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

