

LUMINA

6A20Y0I050L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335798
Bestelnummer 00079237

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	40 kg
Elektrisch geleidend	✓
Statisch Draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	56 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,115 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Kleur loopvlak	Grafietzwart (RAL9011)
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	7 mm
Breedte wielkern	7 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

VORK

Materiaal	Zinkgietwerk / Aluminium
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel, gesloten
Zwenklager	Stift, zwenkend
Offset	20 mm
Zwenk radius	54 mm
Uitzwenking	108 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stiftgat voor B10-bevestiging
Diameter boutgat diameter	10 mm

LUMINA

6A20Y0I050L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335798
Bestelnummer 00079237



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

