

NOVATECH

ETY 070X20-Ø20 HL12

EAN 4031582331233

Objednávací číslo 00835405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi

**ZÁKLADNÍ ATRIBUTY**

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	120 kg
Nosnost 6 km/h	100 kg
Statická Nosnost	240 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,155 kg

KOLO

Materiál středu	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko (RS/2RS)
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	70 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	12 mm
Šířka středu kola	20 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

NOVATECH

ETY 070X20-Ø20 HL12

EAN 4031582331233
Objednáací číslo 00835405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

