TERMÉKINFORMÁCIÓK

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Tread hardness	puha
Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Pneumatikus gumi, blokk- profil
Csapágy	Tűgörgős csapágy
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	260 mm
Futófelület szélessége	85 mm
Tengely furat átmérője	25 mm
Kerékagy hossza	74 mm
A futófelület keménysége (A)	55 Shore A

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●○○
Kopás	●●●○○
Korrozióálló képesség	●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech air
Ház típusa	Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál	150 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	150 kg
Összsúly	1,04 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Rendelési szám 00031045

Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH