TERMÉKINFORMÁCIÓK

PURETECH AIR

PQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech air
Ház típusa	Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál	200 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	400 kg
Összsúly	2,23 kg

KERÉK

Tread hardness	puha
Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Pneumatikus gumi, blokk- profil
Csapágy	Tűgörgős csapágy
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	400 mm
Futófelület szélessége	100 mm
Tengely furat átmérője	25 mm
Kerékagy hossza	74 mm
A futófelület keménysége (A)	55 Shore A


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

PURETECH AIR

PQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142

Rendelési szám 00031051
Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH