

MAXTECH

UAP160X40-Ø20 HL60 RED

EAN 4031582322989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	160 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Durezza del Battistrada (D)	60 Shore D

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Maxtech
Tipo di alloggiamento	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	350 kg
Portata a 6 km/h	300 kg
Portata statica	700 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,775 kg

MAXTECH

UAP160X40-Ø20 HL60 RED

EAN 4031582322989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

