ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

DURATECH

MOP 150x80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●●●
Шум руху	●●○○○
Атритація	●●●●●
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	3600 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	3000 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	6000 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	2,03 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , надзвичайно важкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	150 mm
Протектор	80 mm
Діаметр отвору Вісь	35 mm
Довжина хаба	90 mm
Ширина тіла	80 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D
Тип підшипника	6207

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 150x80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039

Номер замовлення 00830848

Креслення продукту




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

MOP 150x80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039

Номер замовлення 00830848



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH