

NOVATECH

ETP 085X115-Ø30 HL115

EAN 4031582330380
Broj porudžbine 00839737

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

TOCAK

Materijal za telo	Čelik, gvožđe
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	85 mm
Širina omotac	115 mm
dimenzija rupa osovina	30 mm
dužina glavčine	115 mm
Širina tela	115 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D
Tip ležaja	6006

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Novatech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	850 kg
Nosivost na 6 km/h	680 kg
Statički Nosivost	1700 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	1,524 kg

TEHNIČKI CRTEŽI

