

## LINEA

5941UAP150P30-13 RAL7001

EAN 4031582411546



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ● ●

Hlučnost ● ● ● ● ○

Opotřebení ● ● ● ● ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ● ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu              | Linea                           |
| Typ                         | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení      |
| Nosnost 3 km/h              | 130 kg                          |
| Statická Nosnost            | 260 kg                          |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                          |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                           |
| Celková výška               | 170 mm                          |
| Stavební výška              | 89 mm                           |
| Celková hmotnost            | 1,25 kg                         |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Polyamid                 |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknuty   |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdem     |
| Průměr             | 150 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 22 mm                    |
| Tvrdość Běhoun (A) | 92 Obuv A                |

## UCHYCENÍ

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Materiál        | Polyamid                 |
| Tvar Vidlice    | Uchycení dvou Kolo       |
| Otočné ložisko  | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva vidlice   | Stříbrně šedá (RAL7001)  |
| Vyosení         | 52 mm                    |
| Poloměr otáčení | 156 mm                   |
| Průměr otáčení  | 312 mm                   |
| Poloměr otáčení | 56 mm                    |

## MONTÁŽ

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Typ uchycení           | Díra na šroub |
| Průměr otvoru uchycení | 13 mm         |

Návrhář klub  
DeutscherOcenění  
Interzum  
AwardOcenění IF  
Design  
Award

# LINEA

5941UAP150P30-13 RAL7001

EAN 4031582411546



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY



Návrhář klub  
Deutscher



Ocenění  
Interzum  
Award



Ocenění IF  
Design  
Award