

ALPHA

3478UEJ125P62 T/G SMALL

EAN 4031582377026

Номер на поръчката 00001846



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha
Тип корпус	Фиксиран Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	250 kg
Статичен Товароносимост	500 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	155 mm
Обща ширина	85 mm
Общо тегло	0,79 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Еластична гума, черна, вулканизирана
Лагер	Ролков лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	40 mm
Ширина на тялото	40 mm
Твърдост на Резба (A)	63 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, тежък
Форма Вилица	Обхват
Цвят	Синьо покритие

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	103 mm
Ширина на плаката	85 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	60 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Диаметър на отвора на плаката	9 mm

ALPHA

3478UEJ125P62 T/G SMALL

EAN 4031582377026

Номер на поръчката 00001846



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

