INFORMACIÓ DE PRODUCTE

MAXTECH

UAK 050x20-Ø6,1

EAN 4031582322835



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Maxtech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	50 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	100 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,07 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles cònic
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	20 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	6 mm
Longitud del cub	22 mm
Corporació ample	20 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAK 050x20-Ø6,1

EAN 4031582322835

Número de comanda 00008698

Plànols del producte



© Copyright 2026 TENTE International GmbH