

AGILA CARE

2474XSP150R36-32S30 D 4xM6

EAN 4031582358179

4031582358179



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila care
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	188 mm
Largeur totale	60 mm
Poids	1.12 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

CHAPE

Déport	45 mm
Rayon d'encombrement	120 mm
Diamètre d'encombrement	240 mm
Diamètre du dôme	60 mm

ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	32 mm
Largeur du corps de roue	32 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	32 mm
Longueur de la vis	51 mm
Position de la tige filetée	7 mm
Nombre de trous de fixation	4

AGILA CARE

2474XSP150R36-32S30 D 4xM6

EAN 4031582358179

Numéro de commande 00061545

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

