

PURETECH

PIP150X32-Ø8

EAN 4031582356694

Номер замовлення 00038560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стойкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту | Puretech |
| Тип корпусу | Колесо |
| Стандартний | EN12530 — Катери пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 80 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 160 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна вага | 0,43 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Лита гума, без маркування |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 150 mm |
| Протектор | 32 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 8 mm |
| Довжина хаба | 36,5 mm |
| Твердість Протектор (A) | 75 Прибережна A |

PURETECH

PIP150X32-Ø8

EAN 4031582356694

Номер замовлення 00038560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

