

# AGILA

2477PJO150P30-13

EAN 4031582365221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	185 mm
Totaal gewicht	0,9 kg

## BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	36 mm
Zwenk radius	131 mm
Draaicirkel	262 mm

## WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

## FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	13 mm
Tip	Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaard Schroeven van elke lengte.

# AGILA

2477PJO150P30-13

EAN 4031582365221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

