

## ZETA REVERSE

468SIFP125P63

EAN 4031582398090  
Номер заказа 00860829

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Zeta reverse
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	300 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	240 kg
Грузоподъемность статическая	600 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общая высота	164 mm
Общая ширина	96 mm
Общий вес	2,954 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Алюминий
Материал протектора	Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Серый / без маркировки
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	50 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	67 Береговая A

## КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, очень тяжелый
Форма Вилы	Широкая, Усиленный
Поворотный узел	Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	55 mm
Радиус поворота	117,5 mm
Поворотное соединение	235 mm
Диаметр купола	96 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	137 mm
Ширина пластины	105 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

# ZETA REVERSE

468SIFP125P63

EAN 4031582398090  
Номер заказа 00860829



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

