

PURETECH

FVP 200x75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412

Numéro de commande 00000520



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE


Tread hardness	souple
Corps de roue	Fonte
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	75 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Largeur du corps de roue	75 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Capacité de charge à 4 km/h	600 kg
Capacité de charge à 6 km/h	500 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1000 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	5.89 kg




PURETECH

FVP 200x75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412

Numéro de commande 00828528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.