

## LINEA CLINIC

5946UAC150R36-32S30OH155 4XM6

EAN 4031582359930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Linea clinic
Ház típusa	Központifékes görgő, totálfékkel
Standard	hasonló EN12531- Kórházi ágygörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	150 kg
Teherbírás 4 km/h-nál	150 kg
Rozsdamentes	✓
Statikus teherbírás	300 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	155 mm
Teljes szélesség	71 mm
Összsúly	1,093 kg
Tanúsítvány	TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	15 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A

## VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapágy	Precíziós golyóscsapágy
Ellensúlyoz	47,5 mm
Körbeforgás	122,5 mm
Körbeforgás	254 mm

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
AwardIF  
Design  
Award

# LINEA CLINIC

5946UAC150R36-32S300H155 4XM6

EAN 4031582359930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője	32 mm
Csavar hossza	50 mm
Tippek	A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell



Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



IF  
Design  
Award

# LINEA CLINIC

5946UAC150R36-32S300H155 4XM6

EAN 4031582359930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

