

## STYLEA

5925UOI065L51-11 DOM23X43,6 ALU

EAN 4031582335903



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●●○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Stylea
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	50 kg
Грузоподъемность статическая	100 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	91,5 mm
Общая ширина	46 mm

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	65 mm
Ширина Протектор	7 mm

## КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Радиус поворота	77 mm
Поворотное соединение	154 mm
Диаметр купола	23 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт	11 mm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# STYLEA

5925UOI065L51-11 DOM23X43,6 ALU

EAN 4031582335903



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

