INFORMACJE O PRODUKCIE

MONO

5020PJH080L51-10 RAL9006

EAN 4031582308402



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●○○
Odporność na korozję	●●●●○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Mono
Typ	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	70 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	140 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	104 mm
Waga całkowita	0,15 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Zamknięte
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Kolor	Białe aluminium (RAL9006)
Wysięg	34 mm
Promień działania koła	74 mm
Zasięg działania koła	148 mm

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Osłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	80 mm
Szerokość Bieżnia	24 mm
Twardość Bieżnia (A)	87 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MONO

5020PJH080L51-10 RAL9006

EAN 4031582308402

Numer zamówienia 00073802

Product Drawings

