

ZETA

4688TOO160P63

EAN 4031582308303

Numărul de comandă 00804285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs | Zeta |
| Tip | Rola fixă |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 800 kg |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 640 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 1600 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -30 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 200 mm |
| Lățime totală | 117 mm |
| Greutate totală | 1,945 kg |

ROATĂ

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp | Poliamidă , grea |
| Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
| Lagăr | Rulment simplu |
| Axă | Înșurubat cu piuliță |
| Roată | Alb natural |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 160 mm |
| Benză de rulare | 50 mm |
| Lățimea corpului | 50 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |

FURCA

| | |
|------------|----------------------------|
| Material | Tablă de oțel, foarte grea |
| FormăFurcă | Larg, Rezistent |
| Culoare | Pasivat în albastru |

RACORD

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 137 mm |
| Lățimea plăcii | 117 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
| Diametru orificiu placă | 11 mm |

ZETA

4688TOO160P63

EAN 4031582308303

Numărul de comandă 00804285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

