

NOVATECH

FTF230x82-Ø45-5xØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Novatech
Tip	Tocak
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	5.85 kg

TOCAK

Materijal za telo	Ливено Гвожђе
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	prirubni tockovi
Prečnik	230 mm
Širina omotac	82 mm
dimenzija rupa osovina	45 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Prečnik rupa krug	70 mm
dimenzija rupa za montažu	14 mm
Pogodno za	jungheinrich_mic

PRILAGOĐAVANJE

Količina otvora za montiranje sraf	5
------------------------------------	---

