

PURETECH

PVR 160X40-Ø20

EAN 4031582321296
Objednáací číslo 00023492

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	135 kg
Statický Nosnost	270 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,842 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru Šroub	20 mm
Délka poklice	58 mm
Šířka těla	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

PURETECH

PVR 160X40-Ø20

EAN 4031582321296

Objednací číslo 00023492

TECHNICKÉ VÝKRESY

