

## GALEA

5071YGH100P52

EAN 4031582399776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Название продукта                  | Galea  |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств                     |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 100 kg   |
| Электропроводящий                  | ✓  |
| Грузоподъемность статическая       | 200 kg   |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C   |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C  |
| Общая высота                       | 141 mm   |
| Общая ширина                       | 66 mm  |
| Общий вес                          | 0,522 kg                                       |

## КОЛЕСО

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса        | Полипропилен, электропроводный           |
| Материал протектора     | Термопластичная резина, электропроводная |
| Подшипник               | Подшипник скольжения                     |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                         |
| Диаметр                 | 100 mm                                   |
| Ширина Протектор        | 30 mm                                    |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A                           |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Материал              | Полиамид          |
| Форма Вилы            | Закрыто           |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом |
| Офсет (Смещение)      | 40 mm             |
| Радиус поворота       | 128 mm            |
| Поворотное соединение | 256 mm            |
| Диаметр купола        | 59 mm             |

## ФИТИНГ

|  |   |
|--|---|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина, расстояние между Отверстие под болт |
| Длина пластины                           | 95 mm   |
| Ширина пластины                          | 70 mm   |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 44,5 mm   |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 52 mm   |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 72 mm   |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 76 mm   |
| Диаметр отверстия пластины               | 11 mm   |

# GALEA

5071YGH100P52

EAN 4031582399776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

