

DURATECH

TOP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●○○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	1320 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	1100 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	2200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	1,86 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	250 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Tengely furat átmérője	25 mm
Kerékagy hossza	60 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapágó típusa	6205

DURATECH

TOP 250x50-Ø25 HL60


EAN 4031582322743

Rendelési szám 00801309

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




DURATECH

TOP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743

Rendelési szám: 0801309



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.