

AVIANA

5976UAE075P54 LIGHT 7001 BK+WASHER

EAN 4031582396638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Aviana
Tipus	Rueda giratoria con central, Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	102 mm
Àmplia general	69 mm
Pes total	0,374 kg

RODA

Material corporal	Poliàmida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Inyectat
El Bearing	Rodament de boles cònic, Inoxidable
Roda de color	Gris de pissarra (RAL7015)
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	25 mm
Corporació ample	25 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

SUPORT

Material	Poliàmida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Verd de plata (RAL7001)
Desplaçament	28 mm
Scio de giro	68,5 mm
Sterferencia de giro	137 mm
Dome Dictel	54 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular amb elements de fre
Placa llarga	70 mm
Placa ampla	55 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	51 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	41 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	51 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	57 mm
Placa de diàmetre	5,5 mm

Premi Red Dot
Disseny
AwardPremi Alemany
de Disseny

AVIANA





5976UAE075P54 LIGHT 7001 BK+WASHER

EAN 4031582396638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS



Premi Red Dot
Disseny
Award



Premi Alemany
de Disseny