PRODUCTINFORMATIE

ZETA

4681TOP160P63

EAN 4031582308044

Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Verloop	●●●●○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Zeta
Type	Zwenkwiel met richtingsvastzetter
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	800 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	640 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-30 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	200 mm
Totale breedte	96 mm
Totaal gewicht	3,28 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zeer zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	55 mm
Uitzwenking	230 mm
Diameter koepel	96 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ZETA

4681TOP160P63

EAN 4031582308044

Bestelnummer 00830076

Product Drawings









© Copyright 2026 TENTE International GmbH