

NOVATECH

FTF230x82-Ø45-5xØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○○

Шум движения ●●●○○○

Исчезновение ●●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Novatech

Тип Колесо

Электропроводящий Нет

Нержавеющая сталь Нет

Диапазон температур (минимальный) -20 °C

Диапазон температур (максимальный) 60 °C

Общий вес 5,85 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Чугун
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Колесо с фланцем
Диаметр	230 mm
Ширина Протектор	82 mm
Диаметр отверстия Ось	45 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Диаметр Круг отверстия	70 mm
Диаметр отверстия	14 mm
Подходит для	jungheinrich_mic

ФИТИНГ

Количество монтажных отверстий Болт	5
-------------------------------------	---

