



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Novatech
Тип	Колесо
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	5,85 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Чугун
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Колесо с фланцем
Диаметр	230 mm
Ширина Протектор	82 mm
Диаметр отверстия Ось	45 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Диаметр Круг отверстия	70 mm
Диаметр отверстия	14 mm
Подходит для	jungheinrich_mic

ФИТИНГ

Количество монтажных отверстий Болт	5
-------------------------------------	---

