

AGILA

2470PIO125P30-11

EAN 4031582361100
Numero d'ordine 00062870

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto | Agila |
| Tipo | Ruota girevole |
| Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h | 80 kg |
| Portata statica | 160 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 160 mm |
| Peso complessivo | 0,634 kg |

RUOTA

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Materiale del corpo | Polipropilene |
| Materiale del battistrada | Gomma piena, antitraccia |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 32 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A |

SUPPORTO

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Disassamento | 41 mm |
| Raggio di piroettamento | 103,5 mm |
| Ingombro di piroettamento | 207 mm |

FISSAGGIO

| | |
|-------------------|---|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 11 mm |
| Suggerimento | Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza. |

AGILA

2470PIO125P30-11

EAN 4031582361100
Numero d'ordine 00062870



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

