

# INTEGRAL TWIN

2946UAC150R36-32S35 D 4xM6 4xØ15 sp-WH

EAN 4031582554465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ● |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Nom del producte           | Integral twin                            |
| Tipus                      | Rueda giratoria con central, Freno total |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 150 kg                                   |
| Conducció elèctrica        | No                                       |
| Inoxidable                 | No                                       |
| Tracidad de carga estàtica | 450 kg                                   |
| Temperatura (mínim)        | -25 °C                                   |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C                                    |
| Alçada total               | 175 mm                                   |
| Àmplia general             | 75 mm                                    |
| Pes total                  | 1,82 kg                                  |
| Certificació               | Assaig i seguiment de TÜV Süd            |

## SUPORT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Material d'habitatge | Placa d'acer, mitjà           |
| Forquilla Forma      | Suport Twin Roda              |
| Scamiento giratorio  | Rodament de boles de precisió |
| Color                | El blanc gris (RAL9002)       |
| Desplaçament         | 45 mm                         |
| Scio de giro         | 124 mm                        |
| Sterferencia de giro | 248 mm                        |
| Dome Dictel          | 70 mm                         |

## RODA

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida                                |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat                      |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió Inoxidable |
| El Banda de rodadura Color          | Gris de pissarra (RAL7015)               |
| Roda de color                       | El blanc gris (RAL9002)                  |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles                   |
| Diametralització                    | 150 mm                                   |
| Corporació ample                    | 15 mm                                    |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                               |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                               |

## FITACIÓ

|                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipus de Fitting                    | Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta                                  |
| Pern Diamant                        | 32 mm                                                                                           |
| Pern Longitud                       | 51 mm                                                                                           |
| Posició Pern                        | 7 mm                                                                                            |
| Pern muntant la quantitat de forats | 4                                                                                               |
| Col·lecció                          | Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. |



Premi  
Alemany  
de  
Disseny



Premi  
Red Dot  
Disseny  
Award