INFORMAȚII DESPRE PRODUS

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL31,8 black

EAN 4031582382891



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●○○○
Atriție	●●●●●
Rezistență la coroziune	●●●●●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech heat
Tip	Roată
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	50 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Da
Capacitate de încărcare statică	100 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	134 °C
Greutate totală	0,08 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Materiale sintetice termoplastice, Rezistent la căldură
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Bucșă rulment uscată
Roată	Negru
Diametru	75 mm
Benză de rulare	25 mm
Diametrul găurii Axă	8 mm
Lungime butuc	31,8 mm
Lățimea corpului	25 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	80 Pe malul D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL31,8 black

EAN 4031582382891

Numărul de comandă 00039564

Desene ale produsului



© Copyright 2026 TENTE International GmbH