

ALPHA STAINLESS

8478XSC100P62

EAN 4031582381740



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ●

핵심 속성

제품명	Alpha stainless
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	160 kg
전기 전도성	✓
스테인리스	✓
적재 용량 정적	320 kg
온도 범위(최소)	-25 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	128 mm
전체 너비	85 mm
전체 체중	0.541 kg

휠

차체 재질	폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질	폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
베어링	정밀 볼 베어링, 스테인리스
차축	너트로 고정
휠 색상	실버 그레이(유사한 RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	100 mm
트레드 폭	34 mm
차체 너비	34 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	42 Shore D

하우징

재료	스테인리스 스틸, 헤비
Fork 외형	다양한
색상	스테인리스 스틸

ALPHA STAINLESS

8478XSC100P62

EAN 4031582381740



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	100 mm
플레이트 너비	85 mm
플레이트 홀 길이(최소)	77 mm
플레이트 홀 길이(최대)	60 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	80 mm
플레이트 구멍 직경	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478XSC100P62

EAN 4031582381740



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

