

AGILA

2470PJO100R05-28

EAN 4031582300741



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Agila
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	80 kg
Portata statica	160 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	138 mm
Peso complessivo	0,813 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Parafili	Senza parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Disassamento	38 mm
Raggio di piroettamento	88 mm
Ingombro di piroettamento	176 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno solido, tondo
Diametro bullone	28 mm
Lunghezza bullone	45 mm

AGILA

2470PJO100R05-28

EAN 4031582300741



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

