

## ELASTECH

SEP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346671



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## KOŁO

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Tread hardness       | miękki                                  |
| Materiał ciała       | Arkusze stalowe, ciężkie                |
| Materiał bieżni      | Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne              |
| Kolor Koło           | Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005)    |
| Oslony gwintu        | Z osłoną gwintu                         |
| Średnica             | 200 mm                                  |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                                   |
| Średnica otworu Oś   | 20 mm                                   |
| Długość piasty       | 60 mm                                   |
| Szerokość korpusu    | 50 mm                                   |
| Twardość Bieżnia (A) | 68 Shore A                              |

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ● |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ● |
| Odejście             | ● ● ● ● ● |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ● |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Elastech                      |
| Typ                            | Koło                          |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 600 kg                        |
| Nośność przy 6 km/h            | 500 kg                        |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                           |
| Nierdzewne                     | Nie                           |
| Nośność statyczne              | 1000 kg                       |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C                         |
| Waga całkowita                 | 3,48 kg                       |

# ELASTECH


SEP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346671

Numer zamówienia 00834217  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# ELASTECH

SEP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346671

Numer zamówienia 834217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.