

ALPHA

3478UFX200P63

EAN 4031582399349  
Номер заказа 00002495



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ● |
| Исчезновение              | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта                  | Alpha                                     |
| Тип корпуса                        | Фиксированное Колесная опора              |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 400 kg                                    |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 250 kg                                    |
| Грузоподъемность статическая       | 800 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C                                     |
| Общая высота                       | 240 mm                                    |
| Общая ширина                       | 115 mm                                    |
| Общий вес                          | 2,292 kg                                  |

КОЛЕСО

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                                       |
| Материал протектора     | Эластичные шины, без следов, вулканизированные |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник, Герметичный  |
| Ось                     | Винт с гайкой                                  |
| Цвет Колесо             | Серебристо-серый (RAL7001)                     |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                               |
| Диаметр                 | 200 mm                                         |
| Ширина Протектор        | 46 mm                                          |
| Ширина тела             | 46 mm                                          |
| Твердость Протектор (A) | 63 Береговая A                                 |

КРОНШТЕЙН

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Материал   | Стальной лист, тяжелый  |
| Форма Вилы | Широкая                 |
| Цвет       | Пассивированный голубым |

ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 140 mm                 |
| Ширина пластины                          | 115 mm                 |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 75 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины               | 11 mm                  |

# ALPHA

3478UFX200P63

EAN 4031582399349  
Номер заказа 00002495



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

