

## ALPHA STAINLESS

8470UOO080P62

EAN 4031582312676

Pasūtījuma numurs 00035118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha stainless
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	200 kg
Nerūsējošais	✓
Statiskā krāvnese	400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	108 mm
Kopējais platums	75 mm
Kopējais svars	0,649 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	80 mm
Protektora platums	34 mm
Korpusa platums	34 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Nerūsējošais tērauds, smags
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Ofsets	44,5 mm
Pagrieziena rādiuss	84,5 mm
Grozāms savienojums	169 mm
Kupola diametrs	75 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	105 mm
Plāksnes platums	85 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

# ALPHA STAINLESS

8470UOO080P62

EAN 4031582312676

Pasūtījuma numurs 00035118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

