

LUMINA

6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Lumina
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	40 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	80 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	56 mm
Àmplia general	55 mm
Pes total	0,09 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Zinc-die-casting / alumini
Forquilla Forma	Casa Suport Roda bessona, tancada
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Color	Crom
Desplaçament	20 mm
Scio de giro	51 mm
Sterferencia de giro	102 mm
Dome Dictel	0 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
El Banda de rodadura Color	Grafit negre (RAL9011)
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	7 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	0 mm
Longitud del cub	0 mm
Corporació ample	7 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	65 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat	10 mm

LUMINA

6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335774

Número de comanda 00079239

Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

