

ZETA

4680IEP250P63

EAN 4031582307825

Numărul de comandă 00804020



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●●●

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs | Zeta |
| Tip | Rola pivotantă |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 500 kg |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 400 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 1000 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 85 °C |
| Înălțime totală | 290 mm |
| Lățime totală | 96 mm |
| Greutate totală | 4,579 kg |

ROATĂ

| | |
|---|--|
| Material pentru corp | Aluminiu |
| | moale |
| Material al benzii de rulare | Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Axă | Înșurubat cu piuliță |
| Roată | Jet negru (similar RAL9005) |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 250 mm |
| Benză de rulare | 50 mm |
| Lățimea corpului | 50 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 67 Pe malul A |

FURCA

| | |
|------------------------|---|
| Material | Tablă de oțel, foarte grea |
| FormăFurcă | Larg, Rezistent |
| Rulment pivotant | Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 55 mm |
| Raza de pivotare | 180 mm |
| Interferență pivotantă | 360 mm |
| Diametru cupolă | 96 mm |

RACORD

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 137 mm |
| Lățimea plăcii | 105 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
| Diametru orificiu placă | 11 mm |

ZETA

4680IEP250P63

EAN 4031582307825

Numărul de comandă 00804020



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

