

LINEA LIGHT

A920YGI075L51-10 RAL 7001

EAN 4031582399042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Linea light

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 60 kg

Conducció elèctrica ✓

Tracidad de carga estàtica 120 kg

Temperatura (mínim) -10 °C

Temperatura màxima (màxim) 40 °C

Alçada total 75,5 mm

Àmplia general 55 mm

Pes total 0,149 kg

RODA

Material corporal Polipropilè, conductor elèctric

Material de la banda de rodadura Goma termoplàstic, conductor elèctric

El Bearing Coixinet llis tub Separador

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 75 mm

Banda de rodadura ample 15 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 87 Shore A

SUPORT

Material Polipropilè

Forquilla Forma Suport Twin Roda

Scamiento giratorio Espiga, Swiveling

Color Verd de plata (RAL7001)

Scio de giro 65 mm

Sterferencia de giro 130 mm

Dome Dictel 30 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting Forat cec per a la B10

Pern Diàmetre del forat 10 mm

El Deutscher
Dissenyador
Club

Premi Interzum



Premi IF Disseny

INFORMACIÓ DE PRODUCTE

LINEA LIGHT

A920YGI075L51-10 RAL 7001

EAN 4031582399042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS



El Deutscher
Dissenyador
Club



Premi Interzum



Premi IF Disseny