

NOVATECH

ETP 085X90-Ø20 HL82

EAN 4031582318814

Номер заказа 00827706



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Novatech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	640 kg
Грузоподъемность статическая	1600 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	1,423 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Сталь, железо
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Медово-желтый (RAL1005)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	85 mm
Ширина Протектор	90 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	82 mm
Ширина тела	90 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D
Тип подшипника	6204

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

