

## NOVATECH

ИТР 125x30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## КОЛЕЛО


|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото      | Алуминий                          |
| Материал на реазбата    | Полиуретан, Пресовано             |
| Лагер                   | Прецизен сачмен лагер             |
| Цвят на Колело          | Медено жълто (RAL1005)            |
| Предпазители за резби   | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър                | 125 mm                            |
| Ширина на Резба         | 30 mm                             |
| Диаметър на отворите Ос | 15 mm                             |
| Дължина на центъра      | 45 mm                             |
| Ширина на тялото        | 30 mm                             |
| Твърдост на Резба (A)   | 92 Бръснач A                      |
| Твърдост на Резба (D)   | 42 Бръснач D                      |

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Novatech                         |
| Тип                                | Колело                           |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 420 kg                           |
| Товароносимост при 6 км/ч          | 335 kg                           |
| Електропроводим                    | Не                               |
| Неръждаемост                       | Не                               |
| Статичен Товароносимост            | 840 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                            |
| Общо тегло                         | 0.48 kg                          |




**NOVATECH**

ИТР 125x30-015 H145

EAN 4031582319873

Номер на поръчката 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.