

## LUMINA

5525PJI050L51-10 BEAR, GREEN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Lumina                           |
| Тип корпус                         | Завъртане на Колело със Спирачка |
| Стандартен                         | EN12528 – мебелни колела         |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 40 kg                            |
| Статичен Товароносимост            | 80 kg                            |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                            |
| Обща височина                      | 71,5 mm                          |
| Обща ширина                        | 55 mm                            |
| Общо тегло                         | 0,103 kg                         |
| Тип лице                           | Мечка                            |

## КОЛЕЛО

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полипропилен                       |
| Материал на реазбата  | Термопластичен каучук              |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер със Разделител тръба |
| Ос                    | Навлязъл                           |
| Цвят Резба            | Пътно сиво А (RAL7042)             |
| Цвят на Колело        | Светлозелен (пантон 376C )         |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба  |
| Диаметър              | 50 mm                              |
| Ширина на Резба       | 10 mm                              |
| Ширина на тялото      | 10 mm                              |
| Твърдост на Резба (А) | 90 Бръснач А                       |

## ВИЛКА

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Материал                    | Полиамид                       |
| Форма Вилица                | Корпус на две КолелоВилкакупол |
| Въртящ се лагер             | Щифт, завъртане                |
| Цвят                        | Светлозелен (пантон 376C )     |
| Изместване                  | 20 mm                          |
| Радиус на завъртане         | 60 mm                          |
| Интерференция при завъртане | 120 mm                         |
| Диаметър на купол           | 23 mm                          |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Тип на фитинга            | Сляп отвор за фитинг В10 |
| Диаметър на отворите Болт | 10 mm                    |

Награда за  
Дизайн Red Dot



# LUMINA

5525PJ1050L51-10 BEAR, GREEN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ



Награда за  
Дизайн Red Dot