

## INTEGRAL TWIN

2940USX100R05-28 9002 W

EAN 4031582341195  
订单号 00062548

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Integral twin
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12531 - 医院病床脚轮
3 km/h的载重	125 kg
4 公里/小时的载重	125 kg
导电	✓
静态载重	375 kg
温度范围 (最低)	-25 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总高	129 mm
总宽度	63 mm
总重量	1.102 kg
认证	经 TÜV Süd 测试和监测

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑, 导电
轴承	精密滚珠轴承, 密封的
轮子颜色	灰白色 (RAL9002)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	15 mm
轮体宽度	15 mm
胎面硬度 (A)	91 岸 A
胎面硬度 (D)	40 肖氏 D

## 支架

材料	钢板, 中号
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
颜色	灰白色 (RAL9002)
偏移量	31 mm
旋转半径	85 mm
转向干涉	170 mm
圆顶直径	61.5 mm

## 固定件

固定件类型	实心阀杆圆形
螺栓直径	28 mm
螺栓长度	45 mm
螺栓螺纹位置	19 mm
螺栓安装孔数量	2
提示	可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

## 其他信息

根据AK-BWA可清洗



产品信息

# INTEGRAL TWIN

2940USX100R05-28 9002 W

EAN 4031582341195  
订单号 00062548



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

