

COMPACTA

1430POI032P60-38X32 (42)

EAN 4031582457872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	20 kg
Statisch draagvermogen	40 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	42,5 mm
Totaal gewicht	0,046 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	32 mm
Breedte Loopvlak	14 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, licht
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Eén Kogelbaan
Offset	11 mm
Zwenk radius	27 mm
Draaicirkel	54 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	38 mm
Breedte plaat	32 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	30 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	24 mm
Diameter plaatgat	4,2 mm

COMPACTA

1430POI032P60-38X32 (42)

EAN 4031582457872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

