

LINEA CLINIC

5944UAP125R36-34XS S27 SAFETY OH130

EAN 4031582412581



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ●

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ● ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Linea clinic
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления
Стандартный	похожий EN12531- Больничные подставки для кроватей
Грузоподъемность при 3 км/ч	150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч	150 kg
Грузоподъемность статическая	300 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	130 mm
Общая ширина	71 mm
Общий вес	0,846 kg
Сертификация	Протестировано и контролируется TÜV Süd

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	15 mm

КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Офсет (Смещение)	40 mm
Радиус поворота	102,5 mm
Поворотное соединение	205 mm

Deutscher
Konstruktor
ClubПремия
Interzum
AwardНаграда за
Дизайн iF

LINEA CLINIC

5944UAP125R36-34XS S27 SAFETY OH130

EAN 4031582412581



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт	32 mm
Длина Болт	42 mm



Deutscher
Konstruktor
Club



Премия
Interzum
Award



Награда за
Дизайн IF

LINEA CLINIC

5944UAP125R36-34XS S27 SAFETY OH130

EAN 4031582412581



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

