

INTEGRAL

2040XSX125R05-28 9002 W

EAN 4031582344738



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Integral
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12531 - 医院病床脚轮
3 km/h的载重	150 kg
4 公里/小时的载重	150 kg
导电	是
不锈	否
静态载重	450 kg
温度范围（最低）	-25 °C
最高温度范围	80 °C
总高	158 mm
总宽度	62 mm
总重量	0.97 kg
认证	经 TÜV Süd 测试和监测

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	已关闭
旋转轴承	精密滚珠轴承
颜色	灰白色（RAL9002）
偏移量	35 mm
旋转半径	97.5 mm
转向干涉	195 mm
圆顶直径	62 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺，导电
胎面材料	聚氨酯，注塑，导电
轴承	精密滚珠轴承，密封的
胎面颜色	石板灰（类似 RAL7015）
轮子颜色	石板灰（RAL7015）
侧盖	集成螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度（A）	91 岸 A
胎面硬度（D）	40 肖氏 D

固定件

固定件类型	实心阀杆圆形
螺栓直径	28 mm
螺栓长度	45 mm
螺栓螺纹位置	19 mm
螺栓安装孔数量	2
提示	可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。



iF 设计奖



红点设计
奖

INTEGRAL

2040XSX125R05-28 9002 W

EAN 4031582344738

订单号 00032040
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

