

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171

Номер на поръчката 00800110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ○○○○○

Шум от движение ○○○○○

Привличане ○○○○○

Устойчив на корозия ○○○○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Footmaster

Тип Въртящ се Колело

Товароносимост при 3 км/ч 440 kg

Температурен диапазон (минимален) -10 °C

Температурен диапазон (максимален) 90 °C

Обща височина 190 mm

Обща ширина 128 mm

Общо тегло 11,85 kg

КОЛЕЛО

Лагер	Необорудван център
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	35 mm
Ширина на тялото	35 mm

ВИЛКА

Изместване	33 mm
Радиус на завъртане	100 mm
Интерференция при завъртане	200 mm
Диаметър на купол	128 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Дължина на плаката	145 mm
Ширина на плаката	145 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	120 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	120 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171

Номер на поръчката 00800110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

